Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.632.2000.50 HSK-INOX-PVDF-Ex-d

État: 13.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.632.2000.50 - HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.632.2000.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
Matériau	INOX 1.4305
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C130 °C
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878434284
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025