

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.299.1216.71

## HSK-K-PVDF

État: 06.08.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.299.1216.71 - HSK-K-PVDF

Presse-étoupes standard en plastique pour applications chimiques, à plage de température accrue.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.299.1216.71                                                                                 |
| Modèle                                            | droit                                                                                            |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en plastique pour applications chimiques, à plage de température accrue. |
| Couleur                                           | Autres                                                                                           |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial<br>IP 69K avec joint torique spécial                   |
| Taille du filetage NPT                            | 1/2 pouce                                                                                        |
| Largeur de clé                                    | 27 mm                                                                                            |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                                                                             |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 13 mm                                                                      |
| Plage de température de fonctionnement            | -35 °C...150 °C                                                                                  |
| Longueur du filetage                              | 13 mm                                                                                            |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                                                                         |
| EAN                                               | 4033878418468                                                                                    |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                                                                         |