


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.632.4000.51

HSK-INOX-PVDF-Ex-d

État: 11.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.632.4000.51 - HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.632.4000.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
Matériau	INOX 1.4305
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	50 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...130 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878434390
ECLASS 8.0	27149109