


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1304.600

# Coffret électrique HD à une porte

État: 25.07.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1304.600 - Coffret électrique HD à une porte

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | HD 1304.600  |
| Modèle                      | Coffrets Hygienic Design   |
| Product modification        | Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX.<br>De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX. |
| Matériau                    | Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600            |
| Finition                    | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Plaque de montage : zinguée<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010)  |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Porte avec joint inséré<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaque de montage  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Dimensions  | Largeur: 310 mm<br>Hauteur à l'avant: 430 mm<br>Hauteur à l'arrière: 549 mm<br>Profondeur: 210 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)        | 250 mm x 355 mm   |
| Angle d'ouverture de la porte                     | 125°  |
| Code IK   | IK08  |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                            |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                            |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 10.5  |
| Poids brut  | 11  |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080  |
| EAN   | 4028177967465   |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK