

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.634.3800.70

HSK-M-PVDF-Ex-d

État: 15.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.634.3800.70 - HSK-M-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, à plage de température accrue et avec serre-fil de plus.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.634.3800.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, à plage de température accrue et avec serre-fil de plus.
Matériau	Laiton
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	3/8 pouce
Largeur de clé	20 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...130 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878434727
ECLASS 8.0	27149109