

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.646.1600.50

HSK-M-EMC-Ex

État: 21.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 1.646.1600.50 - HSK-M-EMC-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SZ 1.646.1600.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM |
| Matériaux | Laiton Insert de serrage en polyamide |
| | O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 20 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 6 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -60 °C...95 °C |
| Unité d'emballage | 50 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878436622 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |