#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 1319.600 Coffret électrique HD à deux portes

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)




#### HD 1319.600 - Coffret électrique HD à deux portes

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires







#### Caractéristiques

Référence	HD 1319.600
Modèle	Coffrets Hygienic Design
Matériau	Coffret et portes : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
	Plaque de montage : tôle d'acier
	Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
	Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA
	< 0,8 μm
	Plaque de montage : zinguée
	Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison	Coffret monobloc
	Portes avec joint d'étanchéité inséré
	Plaque de montage
Dimensions	Largeur: 1.010 mm
	Hauteur à l'avant: 1.250 mm
	Hauteur à l'arrière: 1.480 mm
	Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	945 mm x 1.175 mm

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Angle d'ouverture de la porte	125°
Code IK	IK08
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la	IP 66
norme CEI 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	91.2
Poids brut	92.5
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177918528
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

© Rittal 2025 3

### **Approbation**

Explications

Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025