


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1523.010

Boîtiers de jonction KL

État: 31.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KL 1523.010 - Boîtiers de jonction KL Acier inoxydable

Boîtiers de jonction en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304). Indice de protection IP 66.

Caractéristiques

Référence	KL 1523.010
Matériaux	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 200 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 80 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Verrouillage	Nombre de serrures: 4
Matériaux de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.7
Poids brut	1.77
Numéro du tarif douanier	84879090
EAN	4028177008489
E-Number Sweden	E3404365

Caractéristiques

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approbation

Approbation Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explications Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK