Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.660.3400.70 HSK-M-PVDF-Ex

État: 30.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.660.3400.70 - HSK-M-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.660.3400.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.
Matériau	Laiton
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	3/4 pouce
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C130 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878437735
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025