

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1561.000

## Boîtier de jonction KX

État: 04.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1561.000 - Boîtier de jonction KX Acier inoxydable

Le boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.



## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                | KX 1561.000   |
| Description produit                      | System Perfection. Le nouveau boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications. |
| Matériau                                 | Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour  |
| Finition                                 | Boîtier et couvercle : brossé, grain 180  |
| Composition de la livraison              | Boîtier avec couvercle<br>Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique  |
| Protection category NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66   |

# Caractéristiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Type selon la norme UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Dimensions                 | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 150 mm<br>Profondeur: 80 mm  |
| Épaisseur du couvercle     | 1,25 mm  |
| Épaisseur du coffret       | 1,25 mm  |
| Verrouillage               | Nombre de serrures: 4  |
| Matériau de base           | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)   |
| Unité d'emballage          | 1 p.   |
| Poids net                  | 1,868 kg   |
| Poids brut                 | 1,971 kg   |
| Numéro du tarif douanier   | 84879059   |
| ETIM 9                     | EC000261   |
| ETIM 8                     | EC000261   |
| ECLASS 8.0                 | 27180101   |
| Description produit        | KX Boîtier de jonction, LHP : 300x150x80 mm, en acier inoxydable 304, sans plaque de montage, avec couvercle, avec dispositifs de verrouillage rapides |

# Approbation

|             |   |
|-------------|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|-------------|---|

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité  
PCF-declaration