
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 1674.600

# Boîtier de jonction HD


État: 04.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 1674.600 - Boîtier de jonction HD

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | HD 1674.600 |
| Modèle | Coffrets Hygienic Design |
| Matériau | Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm<br>Équerre de montage : tôle d'acier zinguée de 2,0 mm<br>Vis de fermeture : acier inoxydable<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Finition | Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010) |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Couvercle<br>Équerre de montage (montée)<br>Joint et vis de fermeture (inclus) |
| Dimensions | Largeur à l'avant: 300 mm<br>Largeur à l'arrière: 327 mm<br>Hauteur à l'avant: 200 mm<br>Hauteur à l'arrière: 227 mm<br>Profondeur: 120 mm |
| Code IK | IK08 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matériau de base | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,692 kg |
| Poids brut | 3,8 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 14,39 |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | Boîtiers de jonction IP66-en inox |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |