

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.616.1200.71

HSK-M-EMC-Ex

État: 21.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.616.1200.71 - HSK-M-EMC-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

Caractéristiques

Référence	SZ 1.616.1200.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM
Matériaux	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878431634
ECLASS 8.0	27149109