

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.681.1107.01 ZSE

État: 13.09.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.681.1107.01 - ZSE

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir, avec serre-fil de plus, conformément à DIN 46320.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.681.1107.01                                                                                                                                  |
| Modèle                                            | droit                                                                                                                                             |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir, avec serre-fil de plus, conformément à DIN 46320. |
| Matériau                                          | Laiton                                                                                                                                            |
| Finition                                          | Nickelé (mat)                                                                                                                                     |
| Couleur                                           | Autres                                                                                                                                            |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54<br>IP 65 avec joint d'étanchéité                                                                                                            |
| Largeur de clé                                    | 20 mm                                                                                                                                             |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                                                                                                                              |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 7 mm                                                                                                                        |
| Plage de température de fonctionnement            | -20 °C...80 °C                                                                                                                                    |
| Longueur du filetage                              | 7 mm                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.                                                                                                                                             |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                                                                                                                          |
| EAN                                               | 4033878440179                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                                                                                                                          |