

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.624.0700.61 HSK-M-Flex-EMC

État: 12.11.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.624.0700.61 - HSK-M-Flex-EMC

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.624.0700.61                                                                                                                                                                 |
| Modèle                                            | droit                                                                                                                                                                            |
| Description produit                               | Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble. |
| Matériau                                          | Laiton                                                                                                                                                                           |
|                                                   | Insert de serrage en polyamide                                                                                                                                                   |
|                                                   | O-Ring: NBR                                                                                                                                                                      |
| Finition                                          | Nickelé (mat)                                                                                                                                                                    |
| Couleur                                           | Autres                                                                                                                                                                           |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                                                                                                                         |
| Largeur de clé                                    | 14 mm                                                                                                                                                                            |
| Pour zone EX gaz                                  | 1,2,                                                                                                                                                                             |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 10 mm                                                                                                                                                      |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                                                                                                                                                                  |
| Longueur du filetage                              | 10 mm                                                                                                                                                                            |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.                                                                                                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                                                                                                                                                         |
| EAN                                               | 4033878433348                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                                                                                                                                                         |