

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.624.1200.50

## HSK-M-Flex-EMC

État: 03.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.624.1200.50 - HSK-M-Flex-EMC

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 1.624.1200.50   |
| Modèle  | droit  |
| Description produit                               | Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble. |
| Matériau  | Laiton<br><br>Insert de serrage en polyamide<br><br>O-Ring: NBR  |
| Finition  | Nickelé (mat)  |
| Couleur   | Autres   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K   |
| Pas de filetage                                   | 1,5 mm   |
| Largeur de clé                                    | 14 mm  |
| Pour zone EX gaz                                  | 1,2,   |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 6,5 mm   |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C  |
| Longueur du filetage                              | 6,5 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.  |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099   |
| ECLASS 8.0  | 27149109   |

# Caractéristiques

---

Description produit

GLAND HSK-M-Flex-EMV M12x1,5 Ms