

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.624.2100.15

HSK-M-Flex-EMC

État: 21.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.624.2100.15 - HSK-M-Flex-EMC

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.624.2100.15 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble. |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Largeur de clé | 30 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 7 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 7 mm |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-M-Flex-EMV PG21 Ms |