

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.631.4800.01 HSK-M-EMC-D

État: 04.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.631.4800.01 - HSK-M-EMC-D

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Contact optimal grâce au contact sur 360 degrés autour de la protection de terre.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.631.4800.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Contact optimal grâce au contact sur 360 degrés autour de la protection de terre.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Largeur de clé	64 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	10 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-EMV-D PG48 Ms