


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.631.5000.30**

**HSK-M-EMC-D**

État: 13.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.631.5000.30 - HSK-M-EMC-D

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Contact optimal grâce au contact sur 360 degrés autour de la protection de terre.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.631.5000.30
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Contact optimal grâce au contact sur 360 degrés autour de la protection de terre.
Matériaux	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	57 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878434185
ECLASS 8.0	27149109