Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.696.2100.01 HSK-INOX-PVDF (1.4305)

État: 14.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.696.2100.01 - HSK-INOX-PVDF (1.4305)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4305)

Caractéristiques

Référence	SZ 1.696.2100.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4305)
Matériau	Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement	-35 °C150 °C
Longueur du filetage	7 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878443286
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025