## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1.634.2500.51 HSK-M-PVDF-Ex-d

État: 10.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.634.2500.51 - HSK-M-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, à plage de température accrue et avec serre-fil de plus.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.634.2500.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, à plage de température accrue et avec serre-fil de plus.
Matériau	Laiton
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C130 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878434673
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 2