



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.898.4020.50

### RSD-INOX-Ex-d

État: 17.12.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.898.4020.50 - RSD-INOX-Ex-d

Presse-étoupes de réduction en laiton pour environnements à risque d'explosion. Montage sans outil.

## Caractéristiques

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                              | SZ 1.898.4020.50                                                                                    |
| Description produit                    | Presse-étoupes de réduction en laiton pour environnements à risque d'explosion. Montage sans outil. |
| Matériau                               | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>O-Ring: NBR                                                  |
| Filetage métrique                      | M40 x 1,5                                                                                           |
| Taraudage métrique                     | M20 x 1,5                                                                                           |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...95 °C                                                                                      |
| Unité d'emballage                      | 5 p.                                                                                                |
| Numéro du tarif douanier               | 73079910                                                                                            |
| EAN                                    | 4033878445822                                                                                       |