


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.020**

**Diode permanente**

État: 31.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2372.020 - Diode permanente pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

## Caractéristiques

Référence	SG 2372.020
Modèle	Diode permanente
Description produit	Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale. Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Jaune
Diamètre	70 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	2500 V AC
Tension nominale d'isolation	250 V AC
Courant nominal max.	25 mA
Dimensions	Hauteur: 56 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
Tension nominale	24 V (AC/DC)

## Caractéristiques

---

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.08
Poids brut	0.089
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177220195
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

## Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR