Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2394.250

# Rail pour l'aménagement intérieur AX

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# AX 2394.250 - Rail pour l'aménagement intérieur AX

Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage est possible au niveau des surfaces latérales, de la base et du toit. Création d'un plan de montage supplémentaire pour p. ex. rails de montage VX 23 x 64 mm, rails de montage VX 14 x 39 mm, lampes à diodes, contact de porte, blocage de porte, rails de retenue des câbles et rails porteurs VX.


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AX 2394.250 |
| Description produit | Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage s'effectue sur les bossages présents dans les coffrets au niveau de ses parois latérales, de sa base et de son toit. Dotés de deux rangées de perforations, ces rails fournissent une surface de montage supplémentaire pour p. ex. : rails de montage 14 x 39 mm, lampes pour armoires électriques, contact de porte, blocages de porte, supports de goulotte souple. |
| Avantages | Système modulaire pour AX<br>Compatible avec les accessoires VX25<br>Gain de temps grâce au montage sans perçage<br>L'indice de protection du coffret est conservé (aucun perçage nécessaire)<br>Équipotentialité automatique<br>Capacité de charge et robustesse accrues |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Rail pour l'aménagement intérieur AX<br>Adaptateurs<br>Matériel de fixation inclus |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Remarque | Le rail de montage VX 23 x 64 mm ou l'équerre de montage pour l'aménagement intérieur sont requis pour l'intégration de la lampe à diodes |
| Convient à | Type de coffret: AX<br>Profondeur: = 250 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0,92 kg |
| Poids brut | 1 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | AX Rails pour l'aménagement intérieur pour P250 mm |