


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.210**

**Presse-étoupes CEM**

État: 12.03.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.210 - Presse-étoupes CEM

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 2411.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modèle                                            | Presse-étoupes, PG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Description produit                               | Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice. |
| Matériau                                          | Laiton<br>Joint : CR/NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finition                                          | Nickelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remarque                                          | Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diamètre min. de câble                            | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diamètre max. de câble                            | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice de protection IP 69K                       | IP 69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diamètre du blindage (min.)                       | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids net                                         | 0,079 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids brut                                        | 0,08 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro du tarif douanier                          | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                            | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 8                                            | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Caractéristiques

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
|------------|----------|

# Approbation

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|