## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.662.1600.50 HSK-INOX-PVDF-Ex

État: 10.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.662.1600.50 - HSK-INOX-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.662.1600.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.
Matériau	INOX 1.4305
	O-Ring: FPM
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C130 °C
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878438268
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025