Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.662.2900.01 HSK-INOX-PVDF-Ex

État: 29.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.662.2900.01 - HSK-INOX-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.662.2900.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.
Matériau	INOX 1.4305
	O-Ring: FPM
Couleur	Autres
Largeur de clé	41 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C130 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878438343
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025