

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.631**

**Presse-étoupes en polyamide**

État: 04.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.631 - Presse-étoupes en polyamide

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2411.631
Avantages	Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire. Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
Matériau	Polyamide 6 Joint : CR/NBR
Couleur	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensions	Hauteur: 35,5 mm
Filetage	M25 x 1,5
Longueur du filetage	8 mm
Diamètre min. de câble	10 mm
Diamètre max. de câble	17 mm
Plage de température de fonctionnement	-30 °C...100 °C
torque	5 Nm
Largeur de clé	29 mm
Dimensions	Filetage: M25 x 1,5 Longueur du filetage: 8 mm

# Caractéristiques

---

Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Unité d'emballage	25 p.
Poids net	0,475 kg
Poids brut	0,495 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	SZ Presse-étoupes en polyamide, taille : M25 x 1,5 pour câbles ø 10-17 mm

---

# Approbation

---

Approbation	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

---