

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.667.1200.70

HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.667.1200.70 - HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM, serre-fil de plus et plage de température accrue.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.667.1200.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM, serre-fil de plus et plage de température accrue.
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...130 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878438718
ECLASS 8.0	27149109