Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.831

Presse-étoupes en laiton

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.831 - Presse-étoupes en laiton

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 2411.831
Avantages	Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire. Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
Matériau	Laiton Joint : CR/NBR
Finition	Nickelé
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensions	Hauteur: 30,5 mm
Filetage	M25 x 1,5
Longueur du filetage	8 mm
Diamètre min. de câble	11 mm
Diamètre max. de câble	17 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
torque	14 Nm
Largeur de clé	27 mm
Dimensions	Filetage: M25 x 1,5 Longueur du filetage: 8 mm

© Rittal 2026

Caractéristiques

Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0,45 kg
Poids brut	0,571 kg
Numéro du tarif douanier	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	SZ Presse-étoupes en laiton, taille : M25 x 1,5 pour câbles ø 11-17 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) VDE
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK