

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.667.2100.01

HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

État: 13.09.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.667.2100.01 - HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM, serre-fil de plus et plage de température accrue.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.667.2100.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM, serre-fil de plus et plage de température accrue.
Couleur	Autres
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...130 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878438749
ECLASS 8.0	27149109