Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.669.1100.01 HSK-MZ-PVDF

État: 10.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.669.1100.01 - HSK-MZ-PVDF

Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue et serre-fil de plus.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.669.1100.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue et serre-fil de plus.
Matériau	Laiton
	O-Ring: FPM
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 69K
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-35 °C150 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878438855
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025