

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2412.310

# Rubans plats de mise à la masse

État: 23.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.310 - Rubans plats de mise à la masse

Cuivre étamé, en différentes longueurs et sections avec douilles de contact serties, efficace contre l'effet pelliculaire du courant à hautes fréquences, possibilités de raccordement souples.



## Caractéristiques

Référence	SZ 2412.310
Description produit	Cuivre étamé, de longueurs et sections différentes, avec douilles de contact serties. Dans le domaine des hautes fréquences, les rubans plats de mise à la masse s'opposent à l'effet Kelvin et offrent simultanément des possibilités de raccordement extrêmement flexibles.
Section	10 mm <sup>2</sup>
Raccordement	M6 – M6
Remarque	Veillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
Dimensions	Longueur: 300 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0,3 kg
Poids brut	0,359 kg
Numéro du tarif douanier	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

# Caractéristiques

---

Description produit

SZ Rubans plats de mise à la masse, taille : M6, pour section de 10 mm<sup>2</sup>

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)