

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.676.1600.01 HSK-INOX-PVDF (1.4404)

État: 01.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.676.1600.01 - HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4404)

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.676.1600.01 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4404) |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Largeur de clé | 24 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 6,5 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -35 °C...150 °C |
| Longueur du filetage | 6,5 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878439869 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |