
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.100 Lampe à diodes

État: 23.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 2500.100 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





Caractéristiques

SZ 2500.100
sans prise de courant
Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
sans prise de courant
Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS
Armoire : RAL 7016
Vis incluses
5 W
Alimentation 2 pôles
Câblage intérieur 2 pôles
Interrupteur de porte
II (à double isolation)

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Type de montage des lampes	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires)
Possibilités de montage	Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX
Flux lumineux	400 lm
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions	Largeur: 262 mm Hauteur: 55 mm Profondeur: 23 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C55 °C
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.213
Poids brut	0.28
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177806931
E-Number Sweden	E3465308
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approbation

Approbation	ENEC
-------------	------

Approbation

Explications

Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025