


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.210

Lampe à diodes

État: 06.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.210 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.



Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Référence | SZ 2500.210 |
| Modèle | avec prise de courant |
| Avantages | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique Au choix avec fixation par clip, vis et aimant Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle | Prise Connecteur enfichable pivotable à 90° Réglage répartition de la lumière |
| Matériau | Corps de la lampe : aluminium extrudé Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate Extrémités de lampe : PC-ABS |
| Couleur | Armoire : RAL 7016 |
| Composition de la livraison | Vis incluses |
| Puissance nominale | 11 W |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 3 pôles Câblage intérieur 3 pôles Interrupteur de porte |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Overvoltage category | II |
| Classe de protection | II (à double isolation) |
| Type de montage des lampes | A visser Fixation par clip |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Tension nominale d'isolation | 300 V AC |
| Possibilités de montage | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm |
| Flux lumineux | 900 lm |
| Couleur de lumière | 4000 K (blanc neutre) |
| Remarque | Accessoires de raccordement à commander séparément |
| Dimensions | Largeur: 437 mm Hauteur: 80 mm Profondeur: 44 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...55 °C |
| Prises | D, Schuko (type F, CEE 7/3) |
| Tension nominale | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Modèle de prise | D, Schuko (type F, CEE 7/3) |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.466 |
| Poids brut | 0.58 |
| Numéro du tarif douanier | 94054990 |
| EAN | 4028177806962 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | CQC-CCC ENEC |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |