

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Plaques passe-câbles en plastique

État: 04.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Plaques passe-câbles en plastique avec empreinte préestampée métrique

Avec perforations préestampées pour presse-étoupes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2562.010
Description produit	Avec perforations préestampées pour presse-étoupes. Utiliser les joints des plaques passe-câbles standards.
Couleur	RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensions	Largeur: 339 mm Profondeur: 149 mm
Convient à	Type de coffret: AE
Plaque passe-câbles	Taille: 4
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 sous réserve de montage approprié

Caractéristiques

Number knockouts	2
	4
	4
	10
	4
	4
	2

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

Unité d'emballage	5 p.
-------------------	------

Poids net	0.95
-----------	------

Poids brut	1
------------	---

Numéro du tarif douanier	39269097
--------------------------	----------

EAN	4028177550278
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404763
-----------------	----------

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------
