

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.320

Presse-étoupes CEM

État: 06.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.320 - Presse-étoupes CEM

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 2843.320
Modèle	Presse-étoupes, métriques
Description produit	Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
Matériau	Laiton Joint : CR/NBR
Finition	Nickelé
Remarque	Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
Diamètre min. de câble	15 mm
Diamètre max. de câble	21 mm
Indice de protection IP 69K	IP 69K
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Diamètre du blindage (min.)	10 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,1 kg
Poids brut	0,1 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	SZ Presse-étoupes CEM métriques, taille : M32

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) VDE
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
