

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.100

### Lampe à diodes

État: 01.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.100 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.



## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Référence                    | SZ 2500.100   |
| Modèle                       | sans prise de courant   |
| Avantages                    | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique<br>Au choix avec fixation par clip, vis et aimant<br>Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle                       | sans prise de courant   |
| Matériau                     | Corps de la lampe : aluminium extrudé<br>Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate<br>Extrémités de lampe : PC-ABS                                  |
| Couleur                      | Armoire : RAL 7016  |
| Composition de la livraison  | Vis incluses  |
| Puissance nominale           | 5 W   |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 2 pôles<br>Câblage intérieur 2 pôles<br>Interrupteur de porte  |
| Classe de protection         | II (à double isolation)   |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Type de montage des lampes                        | A visser<br>Fixation par clip<br>Fixation magnétique (accessoires)   |
| Possibilités de montage                           | Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX |
| Flux lumineux                                     | 400 lm   |
| Couleur de lumière                                | 4000 K (blanc neutre)  |
| Remarque  | Accessoires de raccordement à commander séparément   |
| Dimensions  | Largeur: 262 mm<br>Hauteur: 55 mm<br>Profondeur: 23 mm   |
| Plage de température de fonctionnement            | -20 °C...55 °C   |
| Tension nominale                                  | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 0.213  |
| Poids brut  | 0.28   |
| Numéro du tarif douanier                          | 94054990   |
| EAN   | 4028177806931  |
| E-Number Sweden                                   | E3465308   |
| ETIM 9  | EC000321   |
| ETIM 8  | EC000321   |
| ECLASS 8.0  | 27189241   |

# Approbation

|             |      |
|-------------|------|
| Approbation | ENEC |
|-------------|------|

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK