Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3201.840

# Porte climatisée VX25

État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3201.840 - Porte climatisée VX25 pour le montage de modules de refroidissement

Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3201.840 |
| Description produit | Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté<br>Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130° |
| Remarque concernant la référence | Convient aux armoires VX<br>La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche<br>Porte avec charnières à gauche |
| Convient à | Position de l'appareil à gauche |
| Convient à | Type de coffret: VX: = 600 mm: = 1.800 mm<br>Type de coffret: = 1.200 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 25,7 kg |
| Poids brut | 26,8 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Description produit | SK Porte porfilée module de refroid.(gauche) VX 600x1800 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Declaration of conformity - F-gas regulation |