Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.211 Lampe à diodes

État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 2500.211 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





Caractéristiques

Référence	SZ 2500.211
Modèle	avec prise de courant
Avantages	Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
	Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
	Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
Modèle	Prise
	Connecteur enfichable pivotable à 90°
	Réglage répartition de la lumière
Matériau	Corps de la lampe : aluminium extrudé
	Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
	Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur	Armoire : RAL 7016
Composition de la livraison	Vis incluses
Puissance nominale	11 W
Possibilités de raccordement	Alimentation 3 pôles
	Câblage intérieur 3 pôles
	Interrupteur de porte

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Overvoltage category	II
Classe de protection	II (à double isolation)
Type de montage des lampes	A visser Fixation par clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Tension nominale d'isolation	300 V AC
Possibilités de montage	Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
Flux lumineux	900 lm
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions	Largeur: 437 mm Hauteur: 80 mm Profondeur: 44 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C55 °C
Prises	GB (type G, BS 1363)
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modèle de prise	GB (type G, BS 1363)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.5
Poids brut	0.628
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177811355
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	CQC-CCC ENEC
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025