Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SZ 2500.214

# Lampe à diodes

État: 17.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# SZ 2500.214 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 2500.214 |
| Modèle | avec prise de courant |
| Avantages | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique<br>Au choix avec fixation par clip, vis et aimant<br>Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle | Prise<br>Connecteur enfichable pivotable à 90°<br>Réglage répartition de la lumière |
| Matériau | Corps de la lampe : aluminium extrudé<br>Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate<br>Extrémités de lampe : PC-ABS |
| Couleur | Armoire : RAL 7016 |
| Composition de la livraison | Vis incluses |
| Puissance nominale | 11 W |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 3 pôles<br>Câblage intérieur 3 pôles<br>Interrupteur de porte |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Overvoltage category | II |
| Classe de protection | II (à double isolation) |
| Type de montage des lampes | A visser<br>Fixation par clip |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Tension nominale d’isolation | 300 V AC |
| Possibilités de montage | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm |
| Flux lumineux | 900 lm |
| Couleur de lumière | 4000 K (blanc neutre) |
| Remarque | Accessoires de raccordement à commander séparément |
| Dimensions | Largeur: 437 mm<br>Hauteur: 80 mm<br>Profondeur: 44 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...55 °C |
| Prises | USA/CDN (type B, NEMA 5-15) |
| Tension nominale | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Modèle de prise | USA/CDN (type B, NEMA 5-15) |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,5 kg |
| Poids brut | 0,599 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 13,6 |
| Numéro du tarif douanier | 94054940 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Description produit | SZ lampe LED 900 lm avec prise 240VAC US |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | ENEC<br>UL |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |