## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.220 Lampe à diodes

État: 06.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



### SZ 2500.220 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





#### Caractéristiques

Référence	SZ 2500.220
Modèle	sans prise de courant
Avantages	Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique Au choix avec fixation par clip, vis et aimant Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
Modèle	Connecteur enfichable pivotable à 90° Réglage répartition de la lumière
Matériau	Corps de la lampe : aluminium extrudé Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur	Armoire : RAL 7016
Composition de la livraison	Vis incluses
Puissance nominale	11 W
Possibilités de raccordement	Alimentation 2 pôles Câblage intérieur 2 pôles Interrupteur de porte
Classe de protection	III (SELV)

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Type de montage des lampes	A visser	
	Fixation par clip	
	Fixation magnétique (accessoires)	
Possibilités de montage	Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm	
Flux lumineux	900 lm	
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)	
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément	
Dimensions	Largeur: 437 mm	
	Hauteur: 75 mm	
	Profondeur: 23 mm	
Plage de température de	-20 °C55 °C	
fonctionnement		
Tension nominale	24 V (DC)	
Indice de protection IP selon la	IP 20	
norme CEI 60 529		
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	0.394	
Poids brut	0.54	
Numéro du tarif douanier	94054990	
EAN	4028177806979	
ETIM 9	EC000321	
ETIM 8	EC000321	
ECLASS 8.0	27189241	

# Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

Approbation	CQC
	CQC-CCC
	ENEC
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 4