

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

Plaques passe-câbles modulaires en plastique

État: 16.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.



Caractéristiques

Référence	SZ 2563.200
Description produit	Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.
Matériau	Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format
Number of rectangular cutouts	4
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.

Caractéristiques

Nombre d'empreintes métriques préestampées	4 x M12
	3 x M16
	5 x M20
	3 x M25
	1 x M32
	1 x M40
Dimensions	Largeur: 447 mm Profondeur: 149 mm
Convient à	Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles	Taille: 3
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	4
	3
	5
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.42
Poids brut	0.48
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177938410
ETIM 9	EC000211

Caractéristiques

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------