
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2567.450

# Plaque passe-câbles en deux parties avec joint de compression élastique

État: 31.10.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2567.450 - Plaque passe-câbles en deux parties avec joint de compression élastique pour coffrets électriques AX

La plaque passe-câbles en plusieurs parties permet un montage aisé sur le coffret et offre diverses possibilités d'intégration. Pour l'introduction aisée dans le coffret de câbles avec ou sans connecteurs. Les perçages spéciaux dans la plaque passe-câbles assurent une équipotentialité automatique lors du vissage. Les boulons, bornes ou câbles de mise à la masse ne sont plus requis.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 2567.450 |
| Modèle | en deux parties |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Remarque | L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.<br>2 UE sont requises pour l'intégration dans une largeur d'armoire >760 mm |
| Dimensions | Largeur: 436 mm<br>Profondeur: 221 mm |
| Convient à | Type de coffret: AX |
| Pour référence(s) | 1260.000<br>1339.000<br>1360.000<br>1376.000<br>1059.000<br>1091.000<br>1116.000<br>1261.000 |
| Plaque passe-câbles | Taille: 7 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,4 kg |
| Poids brut | 1,46 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 5,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Description produit | SZ Plaque passe-câbles métallique en deux parties pour coffrets électriques AX avec joint de compression élastique, L436xP221 mm, pour plaques passe taille 7 |