Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 2684.600 Pupitres monobloc

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



TP 2684.600 - Pupitres monobloc Acier inoxydable

Pupitres monobloc en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Maniement aisé grâce à la béquille de couvercle à enclenchement automatique. Dispositif de verrouillage interchangeable. Introduction aisée des câbles grâce aux plaques passe-câbles en plusieurs parties.







Caractéristiques

Référence	TP 2684.600
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
	Porte simple ou double et couvercle du pupitre : acier inoxydable
	AISI 304 (1.4301), 2,0 mm
	Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Armoire, porte, couvercle du pupitre et plaques passe-câbles :
	brossé, grain 400
	Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
	Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone
	Couvercle du pupitre avec béquille pour couvercle et serrure scellée
	dans l'armoire
	Serrures à panneton double
	Plaques passe-câbles en plusieurs parties
	Plaque de montage
Dimensions	Largeur: 800 mm
	Hauteur: 960 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Dimensions de la plaque de montage (L x H)	730 mm x 780 mm
Profondeur en haut	480 mm
Profondeur en bas	400 mm
Nombre de portes	1
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 960 mm Profondeur en haut: 480 mm Profondeur en bas: 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	60
Poids brut	65.2
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177031357
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbation

Approbation	TÜV UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3