


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.710

Ventilateur à filtre Blue e+

État: 11.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.710 - Ventilateur à filtre Blue e+

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | SK 3239.710 |
| Modèle | montage latéral |
| Description produit | Les ventilateurs à filtre proposant une ventilation diagonale disposent d'une pression plus stable et offrent un débit d'air constant. Cette technologie assure une évacuation uniforme de la chaleur hors de l'armoire électrique. |
| Avantages | <ul style="list-style-type: none">Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufsRemplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamellesMontage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisésLa technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pressionMontage sans outil |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | 1 plastron (à l'avant) |
| Ventilateur | axial – par moteur à bague de déphasage |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé) | Pour 50 Hz: 110 m ³ /h Pour 60 Hz: 125 m ³ /h |
| Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés | Pour 50 Hz: 92 m ³ /h Pour 60 Hz: 104 m ³ /h |
| Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) | Pour 50 Hz: 100 m ³ /h Pour 60 Hz: 115 m ³ /h |
| Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés | Pour 50 Hz: 75 m ³ /h Pour 60 Hz: 86 m ³ /h |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 15,4 W Pour 60 Hz: 15,8 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,2 A Pour 60 Hz: 0,21 A |
| Dimensions | Largeur: 204 mm Hauteur: 204 mm Profondeur: 105 mm |
| Profondeur de montage | 84 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 177 mm Hauteur de découpe: 177 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Indice de protection NEMA | Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A |
| Remarque | Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort |
| Plage de température de fonctionnement | -15 °C...55 °C |

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Plage de température de stockage | -30 °C...70 °C |
| Niveau sonore | Pour 50 Hz: 51 dB(A) Pour 60 Hz: 54 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,04 kg |
| Poids brut | 1,243 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | SK Ventilateur à filtre Blue e+, débit d'air 110/125 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L204 x H204 x P105 mm, RAL 7035 |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité |