


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.370

Résistance chauffante

État: 25.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.370 - Résistance chauffante sans ventilateur

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles sans ventilateur. Puissances calorifiques 10 – 150 W.



Caractéristiques

Référence	SK 3105.370
Description produit	Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées.
Matériau	Aluminium, anodisé
Composition de la livraison	Résistance chauffante PTC Borne à raccord rapide Matériel de fixation
Remarque	Un thermostat est recommandé pour la régulation exacte de la température dans l'armoire électrique Pour éviter la condensation sur les composants, nous conseillons d'utiliser l'hygrostat pour réguler la résistance chauffante Dans les armoires électriques de grandes dimensions, on obtient plus facilement une répartition uniforme de la chaleur en utilisant plusieurs résistances de plus faible puissance.

Caractéristiques

Remarque concernant la référence	L'utilisation est possible à une température de fonctionnement de -40 °C. Vous pouvez recevoir une attestation du fabricant sur simple demande. Tensions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques.
Puissance calorifique en régime permanent à 10 °C	130 W - 150 W
Tension nominale	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions	Largeur: 90 mm Hauteur: 180 mm Profondeur: 75 mm
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Classe de protection	II (à double isolation)
Plage de température de fonctionnement	-33 °C...65 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,85 kg
Poids brut	0,935 kg
Numéro du tarif douanier	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Description produit	Résistance chauffante 150W-110-240V

Approbation

Approbation	CSA UR + C-UR (recognized)
-------------	-------------------------------

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK