Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SK 3114.200

# Thermostat digital

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# SK 3114.200 - Thermostat digital

Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3114.200 |
| Description produit | Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique. |
| Caractéristiques techniques | Affichage à 3 chiffres de 7 segments<br>Commutable de °C/°F<br>Avec sonde NTC de 1800 mm de longueur<br>Deux sorties de relais avec contact inverseur et contact à fermeture (charge de contact max. 230 V, 6 A)<br>Différence de commutation librement sélectionnée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C...50 °C |
| Plage de réglage | 5 °C...55 °C |
| Tension nominale | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>24 V - 60 V (DC) |
| Plage de température de stockage | -20 °C...70 °C |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 |
| Poids net | 0,258 kg |
| Poids brut | 0,259 kg |
| Numéro du tarif douanier | 90321020 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210707 |
| Description produit | Thermomètre digital 100-230V-24-60VDC |

# Approbation

| Approbation | UR |
| --- | --- |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2026