

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.620

Ventilateurs de toit

État: 18.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.620 - Ventilateurs de toit pour armoires et baies VX, VX IT

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas (40 dB) et un débit d'air élevé (1500 m³/h en soufflage libre).



Caractéristiques

Référence	SK 3164.620
Avantages	Montage facile ne nécessitant aucune découpe avec le toit Câblé, prêt pour le raccordement
Matériaux	Tôle d'acier laquée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ventilateurs de toit Matériel de fixation inclus
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,3 A Pour 60 Hz: 0,35 A
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 240 mm Profondeur: 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	Circuit interne IP 54
Remarque	Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 800 m ³ /h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement 20 °C...55 °C

Unité d'emballage 1 p.

Poids net 28.5

Poids brut 30

Numéro du tarif douanier 84145915

EAN 4028177243248

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Approbation

Certificats EAC

Explications Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK