

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.100**

**Climatiseurs latéraux**

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic

Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.



## Caractéristiques

Référence	SK 3303.100
Matériau	Tôle d'acier
Composition de la livraison	Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 500 W Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 610 W Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 280 W Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 350 W
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 2,6 A Pour 60 Hz: 2,6 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 50 Hz: 5,1 A Pour 60 Hz: 6,4 A
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 345 m <sup>3</sup> /h Circuit interne: 310 m <sup>3</sup> /h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Modèle	montage latéral

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 280 mm Hauteur: 550 mm Profondeur: 210 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R134a Quantité: 0,17 kg
Régulation de la température	Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	20 °C...55 °C
Plage de réglage	30 °C...55 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 36 W Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 380 W Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 420 W Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 390 W
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	17 kg
Poids brut	17,7 kg
Numéro du tarif douanier	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Description produit	SK Climatiseur TopTherm pour montage latéral, puissance frigorifique 500 W, 230 V, régulation Basic

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK